

# UM-BE 35-1 - Basiselement

2956657

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956657>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Basiselement ohne Schnappfuß, erforderlich zur Reihung mehrerer Basiselemente ohne Rippen,  
L = 35 mm



## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2956657                |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACHDDA                 |
| GTIN                                     | 4017918085872          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,96 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,96 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85472000               |
| Ursprungsland                            | PL                     |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Produkttyp                | Aufbaugehäuseunterteil |
| Gehäuseart                | Strangprofilgehäuse    |
| Gehäuseserie              | UM                     |
| Produktfamilie            | UM BE                  |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein                   |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 35 mm  |
| Tiefe  | 111 mm |

### Materialangaben

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Farbe (Gehäuse)           | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse          | PA              |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %                                                    |

### Montage

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
|------------|---------------------|

# UM-BE 35-1 - Basiselement

2956657

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956657>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956657>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)