

# EMUG 22- BE - Elektronikgehäuse



2943479

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2943479>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Basiselement mit Schnappfuß, zur Montage auf Norm-Tragschiene, 22,5 mm breit

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2943479                |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACHCAF                 |
| GTIN                                     | 4017918081119          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,22 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,22 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85472000               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

# EMUG 22- BE - Elektronikgehäuse

2943479

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2943479>




## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp   | Gehäuse                                                              |
| Gehäuseart   | Einbaugehäuse                                                        |
| Gehäuseserie | EMUG                                                                 |
| Bauform      | Gehäuse-Basiselement, zur Komplettierung Seitenelemente erforderlich |
| Polzahl      | 999                                                                  |

### Maße

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung   |  |
| Breite         | 22,5 mm                                                                             |
| Höhe NS 35/7,5 | 77 mm                                                                               |
| Tiefe          | 60 mm                                                                               |
| Länge          | 60 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Farbe                          | grün                            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                              |
| Material Gehäuse               | Polycarbonat glasfaserverstärkt |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Leiterplatte 1 und 2 für EMUG 22 (liegend)

A = Leiterplattenrand = 1,5 mm

B = bestückbare Fläche

Maßzeichnung




Leiterplatte 3 und 4 für EMUG 25 und EMUG 45 parallel zur Gehäusewand-Seitenwand


A = Leiterplattenrand = 1,5 mm

B = bestückbare Fläche

Maßzeichnung



Maßzeichnung



# EMUG 22- BE - Elektronikgehäuse

2943479

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2943479>



## Klassifikationen

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)