

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947158>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 2947158 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel | ACHCBA |
| GTIN | 4017918082628 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,62 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947158>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|----------------|
| Produkttyp | Abdeckung |
| Gehäuseart | Einbaugeschütz |
| Gehäuseserie | EMG |
| Produktfamilie | EMG |
| Polzahl | 14 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 37,5 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Länge | 38 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Farbe | transparent |
| Farbe (Gehäuse) | transparent |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Gehäuse | PC |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP20 |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Einrasten |
|------------|-----------|

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947158>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947158>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de