

# CF FLASH 256MB - Speicher

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988780>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 256 MByte.



## Produktbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS. Zur Freischaltung diverser Funktionsbausteine steht alternativ Programm- und Konfigurationsspeicher mit integrierter Lizenz zur Verfügung.

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 2988780                   |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                   |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                   |
| Verkaufsschlüssel                        | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel                         | DRAAZA                    |
| GTIN                                     | 4046356184984             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,5 g                    |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15 g                      |
| Zolltarifnummer                          | 85235110                  |
| Ursprungsland                            | TW                        |

# CF FLASH 256MB - Speicher

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988780>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Produkttyp | Speichermedium                   |
| Anwendung  | Programm-/Konfigurationsspeicher |

### Elektrische Eigenschaften

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,4 W |
|--------------------------------------------|-------|

### Versorgung

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Versorgungsspannung         | 3,3 V DC                  |
| Versorgungsspannungsbereich | 3,135 V DC ... 3,465 V DC |
| Stromaufnahme typisch       | typ. 120 mA               |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 36,4 mm |
| Höhe   | 42,8 mm |
| Tiefe  | 3,3 mm  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
|-------------------------------|------------------|

# CF FLASH 256MB - Speicher

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988780>



## Klassifikationen

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000192 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

# CF FLASH 256MB - Speicher

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988780>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja     |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)