

UM 45-FLK16/2A/S7 - Übergabemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2965570>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss, 20-polig, auf einen 14-poligen Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2965570
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2A8S
GTIN	4017918252144
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	93,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,26 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
------------	---------------

Isolationseigenschaften

Isolierung	Funktionsisolierung
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	≤ 25 V AC
	≤ 60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2 A
Summenstrom aller Zweige maximal	14 A
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	20

Steuerungsebene

Anschluss gemäß Norm	IEC 60603-13
Anschlussart	FLK-Stiftleiste
Polzahl	16

Maße

Artikelabmessungen

Breite	75 mm
Höhe	45,58 mm
Tiefe	50,22 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Schutzart (Einbauort)	\geq IP54 (Einbauort)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Höhenlage	max. 2000 m

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

UM 45-FLK16/2A/S7 - Übergabemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2965570>

Normbezeichnung	Luft- und Kriechstrecken
-----------------	--------------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

UM 45-FLK16/2A/S7 - Übergabemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2965570>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------