

FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke



2966838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2966838
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK62Z1
GTIN	4017918130657
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,275 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,65 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
------------	--------

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Maße

Länge	500 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
--	------------------

Zulassungen

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke



2966838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>



GL

Zulassungs-ID: 46016-03 HH



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E199827

FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke



2966838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke



2966838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,179 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de