

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Fußelement, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder Tragschiene NS 35/7,5 , zwischen Basis- und Seitenelement steckbar



## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2970031                |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACHDCA                 |
| GTIN                                     | 4017918087562          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,93 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,855 g                |
| Zolltarifnummer                          | 39269097               |
| Ursprungsland                            | PL                     |

# UMK-FE - Fußelement

2970031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970031>



## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Produkttyp     | Fußriegel           |
| Gehäuseart     | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie   | UMK                 |
| Produktfamilie | UMK                 |

### Materialangaben

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Material Gehäuse          | PA          |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |

## Zeichnungen



# UMK-FE - Fußelement

2970031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970031>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970031>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)