

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



1-kanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, unverzögert, Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Ihre Vorteile

- 4 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad und 1 Rückmeldestrompfad
- Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2981680
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DNA231
GTIN	4046356081542
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	186,18 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	153,35 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherheitsrelais
Produktfamilie	PSRclassic
Anwendung	Erweiterungsmodul
Ansteuerung	1-kanalig
Lebensdauer mechanisch	ca. 10^7 Schaltspiele
Relaistyp	Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Zeiten

Typ. Anzugszeit bei U_s	10 ms (bei Ansteuerung über K1/K2)
Rückfallzeit typisch	10 ms (bei Anforderung über K1/K2)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	16,14 W ($U_N = 26,4$ V, $I_L^2 = 72$ A ² , $P_{\text{Gesamt max}} = 1,74$ W + 14,4 W)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis/Öffnerkontakten und Freigabestrompfaden.)

Eingangsdaten

Digital: K1/K2

Beschreibung des Eingangs	sicherheitsgerichtet
Anzahl der Eingänge	1
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Einschaltstrom	< 130 mA ($\Delta t = 800$ ms)
Schutzbeschaltung	Suppressordiode
Stromaufnahme	typ. 60 mA

Ausgangsdaten

Relais: Freigabestrompfade (23/24, 33/34, 43/44, 53/54)

Beschreibung des Ausgangs	jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei
---------------------------	--

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Anzahl der Ausgänge	4
Kontaktausführung	4 Freigabestrompfade
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltspannung	min. 5 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Schaltleistung	min. 50 mW
Einschaltstrom	min. 10 mA max. 6 A
Grenzdauerstrom	6 A (Derating und Lastgrenzkurve beachten)
Quadr. Summenstrom	72 A ² (Derating beachten)
Schaltfrequenz	max. 0,5 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10 ⁶ Schaltspiele
Ausgangssicherung	10 A gL/gG 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen)

Relais: Rückmeldestrompfad (11/12)

Beschreibung des Ausgangs	Diagnosekontakt, 2 NC in Reihe, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	1
Kontaktausführung	2 NC in Reihe, potenzialfrei
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltspannung	min. 5 V AC/DC max. 26,4 V AC/DC
Schaltleistung	min. 50 mW
Einschaltstrom	min. 10 mA max. 6 A
Grenzdauerstrom	1 A
Quadr. Summenstrom	1 A ²
Schaltfrequenz	max. 0,5 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10 ⁶ Schaltspiele
Ausgangssicherung	1 A gL/gG

Relais: Meldestrompfad (61/62)

Beschreibung des Ausgangs	2 NC parallel, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	1
Schaltspannung	min. 5 V AC/DC 250 V AC/DC
Schaltleistung	min. 50 mW
Einschaltstrom	min. 10 mA max. 6 A
Grenzdauerstrom	1 A
Quadr. Summenstrom	1 A ²
Schaltfrequenz	max. 0,5 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10 ⁶ Schaltspiele
Ausgangssicherung	1 A (gL/gG)

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Anschlussdaten

Anschluss technik

steckbar	ja
----------	----

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6)
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6)
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

Signalisierung

Betriebsspannungsanzeige	1 x LED (grün)
--------------------------	----------------

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	114,5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	gelb (RAL 1018)
Material Gehäuse	PA

Kennwerte

Sicherheitstechnische Daten

Stopp-Kategorie	0
-----------------	---

Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849

Kategorie	4 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)
Performance Level (PL)	e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr)

Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)
------------------------------	--

Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)
------------------------------	--

Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)
------------------------------	--

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Schutzart Einbauort minimal	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Einsatzhöhe	≤ 2000 m (über NN)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)

Zulassungen

CE

Kennzeichnung	CE-konform
---------------	------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig


PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B -
Erweiterungsmodul

2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>


Zeichnungen

Schaltplan



Blockschaltbild

Schaltplan



Zweikanalige Not-Halt-Überwachung mit Kontakterweiterung

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>



Functional Safety

Zulassungs-ID: 968/FSP 1678.01/23

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 9.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Erweiterungsmodul



2981680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981680>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	97932f17-76d8-46ba-af76-ef954f33e30c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de