

FBS 5-4 - Steckbrücke

3030145

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030145>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 3030145 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2Z2X |
| GTIN | 4017918188481 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,031 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,961 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Steckbrücke |
| Polzahl | 5 |
| Rastermaß | 4,2 mm |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |
|-------------------------|--|

Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|--|
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |
|-------------------------|--|

Maße

| | |
|-----------|--------|
| Rastermaß | 4,2 mm |
|-----------|--------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Farbe | rot (RAL 3001) |
| Material | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

Montage

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | Steckmontage |
|------------|--------------|

Zeichnungen

Schemazeichnung



FBS 5-4 - Steckbrücke

3030145

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030145>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FBS 5-4 - Steckbrücke



3030145

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030145>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de