

# RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030886>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Länge: 37 mm, Farbe: rot

## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3030886            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE2Z2X             |
| GTIN                                     | 4017918821067      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,72 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85366990           |
| Ursprungsland                            | PL                 |

# RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030886>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Reduzierbrücke |
| Polzahl    | 2              |
| Rastermaß  | 11 mm          |

### Elektrische Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastungsstrom maximal | 32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anschlussdaten

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastungsstrom maximal | 32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 17,4 mm |
| Höhe      | 37,2 mm |
| Tiefe     | 3 mm    |
| Länge     | 37,2 mm |
| Rastermaß | 11 mm   |

### Materialangaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Farbe                          | rot (RAL 3001) |
| Material                       | Kupfer         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Isolierstoff                   | PA             |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C ( )                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                           |

### Montage

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | Steckmontage |
|------------|--------------|

# RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030886>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030886>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)