# PAIS-4-P/P RD - Prüfadapter

3032796

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032796

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Prüfadapter, Nur in UDK 4 MTK-P/P und UK 5-MTK-P/P verwenden, für 4 mm Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

## Ihre Vorteile

- Sicheres Kontaktieren von Prüfsteckern mit 4 mm Durchmesser im Funktionsschacht
- Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3032796 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2Z3X |
| GTIN | 4055626011110 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,38 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,3 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Nur in UDK 4 MTK-P/P und UK 5-MTK-P/P verwenden |
| Allgemein | Nicht unter Spannung stecken |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Prüfsteckerbuchse |
| Polzahl | 1 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Belastungsstrom maximal | 10 A |
| Spannung maximal | 250 V |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Belastungsstrom maximal | 10 A |
| Anschlussart | Steckanschluss |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 6 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Tiefe | 53,3 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | rot (RAL 3001) |
| Material | Kupferlegierung |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002555 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de