

# PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfadapter, Polzahl: 1, Farbe: rot

## Produktbeschreibung

Prüfadapter, mit angespritztem Kabel, 1 Meter lang

## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3029994            |
| Verpackungseinheit                       | 20 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 20 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE2Z3X             |
| GTIN                                     | 4046356662239      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,075 g           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37,075 g           |
| Zolltarifnummer                          | 85444290           |
| Ursprungsland                            | PL                 |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Prüfsteckerbuchse |
| Polzahl    | 1                 |

### Elektrische Eigenschaften

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nennstrom $I_N$ | 24 A |
|-----------------|------|

### Anschlussdaten

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Anschlussart               | Steckanschluss          |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm <sup>2</sup> ... |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 6,9 mm  |
| Höhe   | 10,8 mm |
| Tiefe  | 56,9 mm |

### Materialangaben

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Farbe                                                     | rot (RAL 3001) |
| Material                                                  | PA             |
| Isolierstoff                                              | PA             |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte                   | -60 °C         |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C         |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)                                                   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                                                                         |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C                                                                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)            | 20 % ... 90 %                                                                                                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                           |

# PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)