

PS-7,5/2,3MM RD - Prüfstecker

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038749>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

Ihre Vorteile

- Der Prüfstecker kontaktiert sicher im Brückenschacht sowie in allen Prüfbuchsen mit 2,3 mm oder 4 mm Durchmesser
- Mit dem modularen Prüfstecker PS-...2,3MM lassen sich individuelle Prüfadapter zusammensetzen
- Die Prüfstecker werden in den Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System oder in dafür vorgesehene Prüfabgriffe gesteckt
- Gehäuse für Prüfstecker zur individuellen Zusammenstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3038749
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2Z3X
GTIN	4017918904159
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,25 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

PS-7,5/2,3MM RD - Prüfstecker

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038749>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfstecker
Polzahl	1
Rastermaß	7,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

Maße

Breite	7,5 mm
Höhe	14 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	36 mm
Rastermaß	7,5 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C ()
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

PS-7,5/2,3MM RD - Prüfstecker

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038749>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-7,5/2,3MM RD - Prüfstecker

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038749>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de