

AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040889>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 8,2 mm, Höhe: 150 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage



Ihre Vorteile

- Die doppelten Schirmauflageböcke eignen sich besonders für einen platzsparenden Leiteranschluss bei Klemmen und Geräten mit seitlicher Kabeleinführung
- Zur Montage von Schirmklemmen SK

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3040889
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7113
GTIN	4017918903589
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,27 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040889>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Auflagebock
Polzahl	2

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	0 A
-----------------	-----

Maße

Maßzeichnung	
Breite	8,2 mm
Höhe	150 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	28,7 mm
Tiefe auf NS 35/15	36,2 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock


3040889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040889>



Zeichnungen

Maßzeichnung



AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock

3040889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040889>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--