

A 25 -20 - Aderendhülse

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200386>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 20 mm, Hülsenlänge: 20 mm, Farbe: silberfarben

Ihre Vorteile

- Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3200386
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3412
GTIN	4017918094034
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,902 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,87 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

A 25 -20 - Aderendhülse

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200386>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.
-----------	---

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Aderendhülse
Produkteigenschaft	Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
	Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-1 und UL 486F
	Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max.	25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG max	4
Abisolierlänge	20 mm

Maße

Maßzeichnung	
Hülsenlänge	20 mm
Länge Kontaktbereich	20 mm
Abisolierlänge maximal	20 mm
Hülsendurchmesser	7,3 mm
Hülsenwandstärke	0,2 mm
Innenmaß Isolierkragen	9,5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	CU-DHP
Beschichtung	galvanisch verzinkt
Oberflächenbeschaffenheit	galvanisch verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	20 mm
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

A 25 -20 - Aderendhülse

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200386>




Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur	105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Hülsenlänge (b), Innenmaß Isolierkragen (d), Hülsendurchmesser (k), Hülsenwandstärke (j)

A 25 -20 - Aderendhülse

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200386>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de