

PSBJ 6-T GY - Prüfsteckerbuchse



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070316>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3070316
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4046356870818
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,612 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,64 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PSBJ 6-T GY - Prüfsteckerbuchse

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070316>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfstecker
Polzahl	1

Anschlussdaten

Anzugsmoment Prüfbuchse	M3
Anschlussart	Schraubanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Tiefe	15 mm
Schraubengewinde	M3

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Schraubengewinde	M3
------------------	----


PSBJ 6-T GY - Prüfsteckerbuchse

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070316>



Zeichnungen



PSBJ 6-T GY - Prüfsteckerbuchse



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070316>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070316>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	655ec46f-2fa4-4d8d-8308-c100f5bed78e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de