

# PSBJ 6-T BN - Prüfsteckerbuchse



3070317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070317>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: braun



## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3070317            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE1Z3X             |
| GTIN                                     | 4046356870825      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,67 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,67 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85366990           |
| Ursprungsland                            | PL                 |

# PSBJ 6-T BN - Prüfsteckerbuchse

3070317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070317>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Prüfstecker |
| Polzahl    | 1           |

### Anschlussdaten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Anzugsmoment Prüfbuchse | M3               |
| Anschlussart            | Schraubanschluss |

### Maße

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung     |  |
| Breite           | 6 mm                                                                               |
| Höhe             | 6 mm                                                                               |
| Tiefe            | 15 mm                                                                              |
| Schraubengewinde | M3                                                                                 |

### Materialangaben

|       |                  |
|-------|------------------|
| Farbe | braun (RAL 8028) |
|-------|------------------|

### Montage

|                  |    |
|------------------|----|
| Schraubengewinde | M3 |
|------------------|----|


# PSBJ 6-T BN - Prüfsteckerbuchse

3070317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070317>



## Zeichnungen



3070317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070317>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

3070317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070317>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 70f7fe59-f4c6-4323-b16d-fc49d7718917 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)