

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sortibox, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4, 50 Stck. AI 4-10 GY, je 20 Stck. AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 Stck. AI 16-12 BU

Ihre Vorteile

- Die farbliche Kennung und der Klarsichtdeckel erleichtern den schnellen Zugriff auf die gewünschten Aderendhülsen
- Die praktischen Sortimentboxen bringen Ordnung in die Werkstatt
- Mit dem integrierten Euro-Clip können sie z. B. an Lochplattenwänden platzsparend aufgehängt werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3202973
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3416
GTIN	4017918947118
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	114 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	103 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

3202973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202973>

Set besteht aus

AI 4 -10 GY - Aderendhülse

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200535>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 10 mm, Hülsenlänge: 17 mm, Farbe: grau

AI 6 -12 YE - Aderendhülse

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200548>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 20 mm, Farbe: gelb

AI SORTI BOX ANT - Sortimentkasten



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202973>

AI 10 -12 RD - Aderendhülse

3200551

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200551>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 22 mm, Farbe: rot

AI 16 -12 BU - Aderendhülse

3200564

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200564>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 24 mm, Farbe: blau

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sortimentkasten
------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)
Material	CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinkt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur	120 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--