

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 6 mm, Hüslenlänge: 10,5 mm, Farbe: gelb



## Ihre Vorteile

- Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
- Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm<sup>2</sup> Leiter verarbeiten

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3203024
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3411
GTIN	4046356012973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,051 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,05 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften


Produkttyp	Aderendhülse
Produkteigenschaft	UL-zertifiziert
	Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
	Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-1 und UL 486F
	Kunststoffkragen aus Polypropylen
	Halogenfrei
	Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG max	24
Abisolierlänge	8 mm

### Maße

Maßzeichnung	
Hülsenlänge	10,5 mm
Länge Kontaktbereich	6 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Hülsendurchmesser	0,8 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm
Isolierkragenstärke	0,25 mm
Innenmaß Isolierkragen	2 mm

### Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinkt
Oberflächenbeschaffenheit	galvanisch verzinkt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Technische Daten

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse



3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

Hülsenlänge	10,5 mm
-------------	---------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


Dauertemperatur	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur	120 °C

## Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	UL 486F-E
------------------	-----------

Zeichnungen

Maßzeichnung



Hüslenlänge (b), Länge Kontaktbereich (h), Innenmaß Isolierkragen (d), Hüslendurchmesser (k), Isolierkragenstärke (i), Hüslenwandstärke (j)

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>



## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E488001

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse



3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse



3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)