CGS-AH 50 SET - Abdeckung

3071410

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3071410

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckung, paarweise verpackt, Tiefe: 54,5 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 214 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk
- Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen
- Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell
- Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert
- Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3071410
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4055626289168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	222 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	215,5 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil

Maße

Breite	63 mm
Höhe	214 mm
Tiefe	54,5 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

ETIM

ETIM 9.0	EC002620

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de