

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hüslenlänge: 14 mm, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
- Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 3200043 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BH3411 |
| GTIN | 4017918093693 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,119 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,119 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>

Technische Daten

Artikeleigenschaften


| | |
|--------------------|--|
| Produkttyp | Aderendhülse |
| Enthalten in Set | 1202072 CRIMPSET 6 |
| Leiterklasse | flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produkteigenschaft | UL-zertifiziert |
| | Aus Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung |
| | Design nach DIN 46228-1 und UL 486F |
| | Mit „Easy Entry“ (konischer Einführbereich) |
| | Kunststoffkragen aus Polypropylen |
| | Halogenfrei |
| | Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 11 mm |

Maße

| | |
|------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Hülsenlänge | 14 mm |
| Länge Kontaktbereich | 8 mm |
| Abisolierlänge maximal | 11 mm |
| Hülsendurchmesser | 1,7 mm |
| Hülsenwandstärke | 0,15 mm |
| Isolierkragenstärke | 0,3 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 3,4 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | CU-DHP |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinkt |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Mechanische Eigenschaften

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse



3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>

Technische Daten

| | |
|-------------|-------|
| Hülsenlänge | 14 mm |
|-------------|-------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
| Kurzzeittemperatur | 120 °C |

Normen und Bestimmungen

| | |
|------------------|-------------|
| Design nach Norm | DIN 46228-4 |
| | UL 486F-E |
| | NFC 63-023 |

Zeichnungen

Maßzeichnung



Hüslenlänge (b), Länge Kontaktbereich (h), Innenmaß Isolierkragen (d), Hüsendurchmesser (k), Isolierkragenstärke (i), Hülsenwandstärke (j)

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>



Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E488001

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse



3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de