

C-RC 150/M10 DIN - Ringkabelschuh

3240128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240128>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ringkabelschuh, unisoliert, 150 mm², M10

Ihre Vorteile

- Zur optimalen Verdringung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
- Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
- Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 3240128 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BH3422 |
| GTIN | 4046356453455 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,434 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80,434 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |

C-RC 150/M10 DIN - Ringkabelschuh

3240128


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240128>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Produkttyp | Verbinder |
| Produkteigenschaft | Design nach DIN 46234 |
| | Hartgelötet |
| | Galvanisch verzinkt |
| | Temperaturbereich ... +110 °C |

Maße

| | |
|---------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 30 mm |
| Hülsenlänge | 65 mm |
| Länge Isolierstoffhülse | 24 mm |
| Abisolierlänge maximal | 27 mm |
| Abstand Mitte-Isolierstoffhülse | 26 mm |
| Materialstärke min. | 3,2 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 19 mm |

Innenmaß

| | |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|------------------|---------|

Materialangaben

| | |
|--------------|--------------|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Kupfer |
| Beschichtung | verzinkt |

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|-------------|-------|
| Hülsenlänge | 65 mm |
|-------------|-------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 110 °C |
|-------------------------------|--------|

Normen und Bestimmungen

| | |
|------------------|-----------|
| Design nach Norm | DIN 46234 |
|------------------|-----------|

C-RC 150/M10 DIN - Ringkabelschuh


3240128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240128>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-RC 150/M10 DIN - Ringkabelschuh



3240128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240128>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

C-RC 150/M10 DIN - Ringkabelschuh



3240128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240128>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de