

# CD-HF 25X60 - Verdrahtungskanal



3240342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240342                 |
| Verpackungseinheit                       | 22 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 22 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BE7441                  |
| GTIN                                     | 4046356508278           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 626 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 571,1 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39259020                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# CD-HF 25X60 - Verdrahtungskanal

3240342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |
|------------|-------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 25 mm   |
| Höhe   | 60 mm   |
| Länge  | 2000 mm |

### Materialangaben

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                                  | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material                                               | PC/ABS               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V0                   |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1, HL 2, HL 3     |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1, HL 2, HL 3     |
| Inhaltsstoffe                                          | halogenfrei          |

### Kabel / Leitung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Mechanische Eigenschaften

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nutzungsquerschnitt                    | 1139 mm <sup>2</sup> (100 %)      |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 34 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
|-------------------------------|------------------|

# CD-HF 25X60 - Verdrahtungskanal

3240342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>



**CSA**

Zulassungs-ID: 80202282



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40058453

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE00004VN



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E328576

# CD-HF 25X60 - Verdrahtungskanal

3240342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD-HF 25X60 - Verdrahtungskanal

3240342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240342>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)