

# CD-HF 30X100 BU - Verdrahtungskanal



3240589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240589>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240589
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7442
GTIN	4046356630078
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	900 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	900 g
Zolltarifnummer	39259020
Ursprungsland	DE

# CD-HF 30X100 BU - Verdrahtungskanal



3240589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240589>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verdrahtungskanal
------------	-------------------

### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	1875 mm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------

### Maße

Breite	30 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	100 mm
Länge	2000 mm

### Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	PC/ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

# CD-HF 30X100 BU - Verdrahtungskanal



3240589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240589>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

### ETIM

ETIM 9.0

EC000012

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

# CD-HF 30X100 BU - Verdrahtungskanal



3240589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240589>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)