

# WT-E HF 3,6X150 - Kabelbinder



3240718

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240718>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, mit Befestigungsöse, zum anschrauben oder nieten, ideal geeignet für eine dauerhafte Befestigung auf nahezu jedem Untergrund

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240718                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BE7133                  |
| GTIN                                     | 4046356704342           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,872 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,872 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | HR                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Produkttyp        | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 130 N       |

### Maße

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Breite              | 3,6 mm |
| Länge               | 150 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 4,5 mm |

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| RoHS-konform                   | ja                       |
| Farbe                          | transparent              |
| Material                       | PA 6.6                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Kabel / Leitung

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 32 mm |
| Zugfestigkeit            | 130 N          |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 hat ausgeprägte hygroskopische Eigenschaften. Entsprechend seiner Umgebungsluftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf oder gibt es ab. Bei 2-3% Wassergehalt sind die Eigenschaften optimal. In der speziell auf die Artikel abgestimmten Verpackung wird das optimale Feuchtigkeitsniveau erhalten. Um die optimalen Eigenschaften zu wahren sollten folgende Punkte bei der Lagerung beachten werden: Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung, kurzfristige Verarbeitung der Artikel nach Verpackungsanbruch, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung, Vermeidung direkter Wärmezufuhr. |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                     | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umgebungstemperatur (Montage)                     | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung                  | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurzzeittemperatur                                | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Empfohlene Lagerkonditionen                       | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | unlösbar       |
|            | Schraubmontage |

# WT-E HF 3,6X150 - Kabelbinder

3240718

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240718>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-E HF 3,6X150 - Kabelbinder

3240718

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240718>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)