

# WT-STEEL S 7,9X520 - Kabelbinder

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugerverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240816                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BE7132                  |
| GTIN                                     | 4046356705646           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,28 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,28 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 73269098                |
| Ursprungsland                            | GB                      |

# WT-STEEL S 7,9X520 - Kabelbinder

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Produkttyp        | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 1335 N      |

### Maße

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Breite              | 7,9 mm  |
| Länge               | 520 mm  |
| Materialstärke max. | 0,25 mm |

### Materialangaben

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| RoHS-konform  | ja                          |
| Farbe         | silberfarben                |
| Material      | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei    |

### Kabel / Leitung

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Leitungsaußendurchmesser | ≤ 152,00 mm |
| Zugfestigkeit            | 1335 N      |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)    | -80 °C ... 538 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage)    | -80 °C ... 538 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja                |

### Montage

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | unlösbar |
|------------|----------|

# WT-STEEL S 7,9X520 - Kabelbinder

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E328576

# WT-STEEL S 7,9X520 - Kabelbinder

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-STEEL S 7,9X520 - Kabelbinder

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240816>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)