

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Kabelbinder



3240826

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240826>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugerverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240826
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7132
Katalogseite	Seite 621 (C-3-2019)
GTIN	4046356705745
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,99 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	GB

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Kabelbinder



3240826

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240826>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Ausführung	Stahlband
Zugfestigkeit GRP	1335 N

Maße

Breite	7,9 mm
Länge	1067 mm
Materialstärke max.	0,25 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Edelstahl 1.4401 / AISI 316
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 305,00 mm
Zugfestigkeit	1335 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-80 °C ... 538 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-80 °C ... 538 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montageart	unlösbar
------------	----------

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Kabelbinder

3240826

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240826>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240826>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E328576

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Kabelbinder

3240826

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240826>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--