

WP-SC BRASS WP PVC 45 - Kabelschutz Endtülle



3241078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C



Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 3241078 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356712217 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,78 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,78 g |
| Zolltarifnummer | 74122000 |
| Ursprungsland | DE |

3241078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241078>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Schutzkappe |
|------------|-------------|

Maße

| | |
|-------------|-------|
| Durchmesser | 45 mm |
|-------------|-------|

Innenmaß

| | |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 36,5 mm |
|------------------|---------|

Materialangaben

| | |
|---------------|-------------|
| Material | Messing |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 250 °C |
|-------------------------------|-------------------|

3241078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241078>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430316 |
| ECLASS-15.0 | 27430316 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000519 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3241078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241078>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 52e9724c-7762-4945-9ce9-1a5a45c9a4c0 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de