

# WG-S HF 50 - Spiralschlauch

3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241115
Verpackungseinheit	25 m
Mindestbestellmenge	25 m
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7451
GTIN	4046356717441
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,112 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,6 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

# WG-S HF 50 - Spiralschlauch



3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
------------	-------------

### Maße

Breite	50 mm
Länge	25 m

### Innenmaß

Innendurchmesser	8,2 mm
------------------	--------

### Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PE
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	12 mm ... 50 mm
--------------------------	-----------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 60 °C

### Montage

Montageart	Verdrillen
------------	------------

# WG-S HF 50 - Spiralschlauch



3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430302
ECLASS-15.0	27430302

### ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# WG-S HF 50 - Spiralschlauch



3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)