

# C-RC 10/M10 DIN - Ringkabelschuh



3240092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240092>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, unisoliert, 10 mm<sup>2</sup>, M10



## Ihre Vorteile

- Zur optimalen Vercrimpfung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
- Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
- Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240092                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BH3422                  |
| GTIN                                     | 4046356453097           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,8 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,739 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85369010                |
| Ursprungsland                            | CN                      |

# C-RC 10/M10 DIN - Ringkabelschuh

3240092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240092>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkttyp         | Verbinder             |
| Produkteigenschaft | Design nach DIN 46234 |
|                    | Hartgelötet           |
|                    | Galvanisch verzinkt   |

### Maße

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                    |  |
| Breite                          | 18 mm                                                                              |
| Hülsenlänge                     | 30 mm                                                                              |
| Länge Isolierstoffhülse         | 8 mm                                                                               |
| Abisolierlänge maximal          | 11 mm                                                                              |
| Abstand Mitte-Isolierstoffhülse | 13 mm                                                                              |
| Materialstärke min.             | 1,1 mm                                                                             |
| Innenmaß Isolierkragen          | 4,5 mm                                                                             |

### Innenmaß

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|------------------|---------|

### Materialangaben

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | silberfarben |
| Material     | Kupfer       |
| Beschichtung | verzinkt     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Technische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Hülsenlänge | 30 mm |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 110 °C |
|-------------------------------|--------|

### Normen und Bestimmungen

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Design nach Norm | DIN 46234 |
|------------------|-----------|

# C-RC 10/M10 DIN - Ringkabelschuh


3240092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240092>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# C-RC 10/M10 DIN - Ringkabelschuh



3240092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240092>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RC 10/M10 DIN - Ringkabelschuh



3240092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240092>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)