

EC 16 BK - Europaklemme

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240180>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Europaklemmenleiste aus Polypropylen, schwarz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 1,5 bis 16 mm²

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240180
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE7321
GTIN	4046356457859
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,18 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	74,18 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Europaklemme
Polzahl	12
Rastermaß	15 mm
Anzahl der Anschlüsse	24
Anzahl der Reihen	1

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2,43 W
--	--------

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	16 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment	1,2 ... 1,5 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	14 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	14 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1 mm ² ... 4 mm ²
Nennstrom	76 A (bei 16 mm ² Leiterquerschnitt)
Belastungsstrom maximal	76 A (bei 16 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	450 V
Nennquerschnitt	16 mm ²

Maße

Breite	20,7 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	20,7 mm
Bohrlochabstand	15 mm
Rastermaß	15 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

EC 16 BK - Europaklemme

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240180>



Brennbarkeitsklasse nach UL 94	-
Isolierstoff	PP

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Technische Daten

Bohrlochabstand	15 mm
-----------------	-------

Montage

Montageart	direktes Anschrauben
------------	----------------------

EC 16 BK - Europaklemme

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240180>



Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

EC 16 BK - Europaklemme

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240180>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de