

WP-SC PA HF 21,2 BK - Kabelschutz Endtülle



3240984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240984>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelschutz Endtülle, Material: PA 6, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2, Innendurchmesser: 14,3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240984
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356711029
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,882 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,172 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-SC PA HF 21,2 BK - Kabelschutz Endtülle



3240984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240984>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
------------	-------------

Maße

Länge	21 mm
Durchmesser	21,2 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	14,3 mm
------------------	---------

Materialangaben

Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 21,2 BK - Kabelschutz Endtülle

3240984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240984>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240984>



LR

WP-SC PA HF 21,2 BK - Kabelschutz Endtülle

3240984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240984>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430316
ECLASS-15.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--