

# HC-RBO 10-FE - Abdeckhaube



3247971

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247971>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckhaube, Tiefe: 33 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 144 mm, Farbe: schwarz/gelb



## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3247971            |
| Verpackungseinheit                       | 6 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 6 Stück            |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE1Z1X             |
| GTIN                                     | 4046356724395      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,1 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24 g               |
| Zolltarifnummer                          | 85389099           |
| Ursprungsland                            | IN                 |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Abdeckprofil |
|------------|--------------|

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 41 mm  |
| Höhe   | 144 mm |
| Tiefe  | 33 mm  |

### Materialangaben

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe                          | mehrfarbig         |
|                                | schwarz (RAL 9005) |
|                                | gelb (RAL 1018)    |
| Material                       | PA                 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                           |

# HC-RBO 10-FE - Abdeckhaube



3247971

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247971>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004591 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-RBO 10-FE - Abdeckhaube

3247971

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247971>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)