

SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltschrankmarker, Größe: 96 x 30 mm, Schriftfeldgröße: 92 x 26 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Ihre Vorteile

- Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
- Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
- Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
- Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
- Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 5032442 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG241B |
| GTIN | 4017918095819 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,444 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,444 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|-----------|------------------|
| Allgemein | CMS beschriftbar |
|-----------|------------------|

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 4,5 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | mehrfarbig |
| | weiß (RAL 9010) |
| | transparent |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PC |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------|
| Bohrlochabstand | 75,00 mm |
|-----------------|----------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 115 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de