

EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckdose, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: elfenbein, Nennspannung: 125 V AC, Nennstrom: 15 A, Normen/Bestimmungen: UL 508, UL 943

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5600462
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7613
GTIN	4046356139526
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	294,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	282,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Handelsbeschränkung

CE-Hinweis	Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten.
------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckdose
Ländertypisch verwendbar in	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
Venezuela	
Virgin Islands	
Antwortzeit	25 ms (6 mA)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	30 ... 10 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Nennstrom	15 A
Nennspannung	125 V AC


Maße

EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Maßzeichnung	
Breite	82 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	49 mm

Materialangaben

Farbe	elfenbein
Isolierstoff	Polycarbonate & ABS blend

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C

Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2


EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Vorderansicht


EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>



Maßzeichnung




Seitenansicht

EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Maßzeichnung



Untersicht


EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>



Anschlusszeichnung



EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

 UL Listed Zulassungs-ID: E238705				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	15 A	30 - 10	30 - 10

 cUL Listed Zulassungs-ID: E238705				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	15 A	30 - 10	-

 EAC-RoHS Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00025	
--	--

 EAC Zulassungs-ID: KZ7500651131219505	
---	--

EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EM-DUO/120/15/GFI - Steckdose



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5600462>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
---	---------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de