

MPS-IH GN - Casquillo aislante



0201702

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0201702>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Casquillo aislante, color: verde



Sus ventajas

- Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista.
- Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector

Datos comerciales

Código de artículo	0201702
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
Página del catálogo	Página 410 (C-1-2019)
GTIN	4017918098636
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,459 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,459 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Manguito aislante
------------------	-------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Anchura	4,6 mm
Altura	27,5 mm
Profundidad	27,5 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

MPS-IH GN - Casquillo aislante



0201702

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0201702>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---