

# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Material de grabado, Estera, plateado, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 17,5 mm, anchura del campo de texto: 28 mm

## Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
- Material de dos capas
- La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados
- Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
- Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0807889       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2415        |
| Clave de producto                         | BG2415        |
| GTIN                                      | 4017918173029 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 19,42 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19,42 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39203000      |
| País de origen                            | DE            |

# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado

0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

#### Rotulación

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Número de índices individuales             | 30 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 3  |

### Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

### Datos del material


|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Grosor de pegamento   | 50 µm                              |
| Adhesivo              | Acrilato                           |
| Color                 | plateado                           |
| Material              | TRANSPLY-ABS                       |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -20 °C ... 85 °C                                                                     |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento                   | Humedad relativa del aire 20 °C / 50 %. Se recomienda guardar en el envase original. |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 20 °C                                                                                |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %                                                                                 |
| Período de conservación                                      | 12 meses                                                                             |

### Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 28 mm                                                                                |
| Altura                 | 17,5 mm                                                                              |
| Profundidad            | 0,85 mm                                                                              |

#### Campo de texto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 28 mm   |
| Altura del campo de texto  | 17,5 mm |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado

0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>



## Notas

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Generalidades | rotulable con CMS |
|---------------|-------------------|

# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado


0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPE 28X17,5 SR - Material de grabado



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807889>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)