

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825124>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta de tiras, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5 mm

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
- Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
- La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice

Datos comerciales

Código de artículo	0825124
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8113
Clave de producto	BG8113
GTIN	4046356355070
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,89 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,89 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	5 mm

Rotulación

Número de tiras de señalización	12
---------------------------------	----

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Grosor de lámina	53 µm
Grosor de pegamento	20 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 15 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C/50 % de humedad relativa. Se recomienda su conservación en el embalaje original hasta el uso.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %
Período de conservación	12 meses

Dimensiones

Altura	3,8 mm
Paso	5 mm

Normas y especificaciones

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825124>


Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Notas

Indicación de pedido:	Inscripción hasta un máx. de 25 polos
-----------------------	---------------------------------------

Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825124>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825124>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es