

# UC-WMTB (44X15) BU - Marcador de cables



0828381  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828381>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de cables, Estera, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 7 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 44 mm

## Sus ventajas

- La familia de rotulación UniCard UC-WMTB ... ofrece marcadores para fijar con bridas convencionales
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
- Para la rotulación amplia de conductores y cables, > 7 mm de diámetro
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0828381       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2317        |
| Clave de producto                         | BG2317        |
| GTIN                                      | 4046356485418 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 9,53 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,3 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

## Propiedades del artículo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de producto                           | Marcadores de conductores |
| Rotulación                                 |                           |
| Número de índices individuales             | 4                         |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1                         |
| Tecnología de marcado                      | Tecnología UV LED         |
| Sección mín.                               | 16 mm <sup>2</sup>        |

## Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Anchura     | 60 mm  |
| Altura      | 15 mm  |
| Profundidad | 1,2 mm |

## Dimensiones exteriores

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Diámetro exterior | > 7 mm ... 136 mm |
|-------------------|-------------------|

## Campo de texto

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anchura del campo de texto | 44 mm |
| Altura del campo de texto  | 15 mm |

## Datos del material

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Conforme a RoHS                                                                | sí                                 |
| Color                                                                          | azul (RAL 5015)                    |
| Material                                                                       | PA                                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V2                                 |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 120 °C                             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                        |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                        |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                        |
| Sustancias contenidas                                                          | no contiene siliconas ni halógenos |

## Cable/línea

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Diámetro exterior del cable | > 7,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

## Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración del ensayo       | 96 h                                    |

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |
| Isopropanol<br>[N.º CAS 67-63-0]       | Prueba aprobada                                                                        |
| n-hexano<br>[N.º CAS 110-54-3]         | Prueba aprobada                                                                        |
| Agua + bencina<br>[N.º CAS 64742-82-1] | Prueba aprobada                                                                        |

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado                 | Prueba aprobada   |
| Nivel climático           | AHT 1,0 S         |
| Ciclos                    | 2                 |

## Ensayo de niebla salina

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 120 °C                                                                                                   |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento                   | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                                               |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %                                                                                                                |

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Normas

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
|-------------------------|------------|

## Montaje

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
|-----------------|--------------------------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Marcador de cables



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828381>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambio climático

|         |             |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 0,1 kg CO2e |
|---------|-------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)