

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828987>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, se puede utilizar para todos los pulsadores e interruptores de 22 mm de diámetro, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 23 mm, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Sus ventajas

- Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ... Rotulación etiquetas por transferencia térmica
- Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...
- Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0828987
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG241A
Clave de producto	BG241A
GTIN	4046356538077
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,639 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,4 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828987>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Altura	49,9 mm
Profundidad	3,2 mm
Diámetro	23,00 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	= 22 mm
-------------------	---------

Campo de texto

Anchura del campo de texto	27 mm
Altura del campo de texto	18 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828987>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828987>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es