

PML-W203 (100X100) - Placa de aviso

0830443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830443>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa de aviso, hoja, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha e impresión: 400 V, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 9



Datos comerciales

Código de artículo	0830443
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BG2511
Clave de producto	BG2511
GTIN	4046356717670
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,69 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

PML-W203 (100X100) - Placa de aviso



0830443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830443>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Letrero de advertencia rotulado
Campo de empleo	Señales de advertencia
	Marcado de advertencias según ISO 7010
Construcción	Triángulo

Rotulación

Número de índices individuales	9
Número de etiquetas individuales por línea	2
Impresión	Rayo con flecha e impresión: 400 V
Tecnología de marcado	Impresión láser Office

Dimensiones

Anchura	100 mm
Altura	118,5 mm
Longitud	100 mm
Diámetro	0,00 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	50 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	amarillo/negro
Material	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada

PML-W203 (100X100) - Placa de aviso



0830443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830443>

n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Período de conservación	2 años

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

PML-W203 (100X100) - Placa de aviso



0830443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830443>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es