

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta de alta temperatura, rollo grande, p/ impresora de transferencia térmica, resistente durante 60 s hasta 300 grados C

Sus ventajas

- La etiqueta EML-HT está compuesta por una lámina de acrilato con una alta resistencia a la temperatura. Se puede emplear para la identificación de placas de circuito impreso y en todos los procesos de soldadura industriales
- Rango de temperatura permanente de -40 °C ... 180 °C, 300 °C hasta 60 segundos
- En combinación con el rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, la rotulación presenta una alta resistencia a altas temperaturas y sustancias químicas
- Los materiales de EML-HT ... están listados en UL
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HT ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	0830653
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4046356719278
Peso por unidad (incluido el embalaje)	519,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	446,5 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

EML-HT (15X15)RL-T - Etiqueta de alta temperatura



0830653

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830653>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Gerätemarker
Característica del producto	Resistente a altas temperaturas

Rotulación

Número de índices individuales	8000
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	50 µm
Grosor de pegamento	20 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	blanco (RAL 9010)
Material	Acrilato
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 180 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 4 °C
Temperatura de corta duración	300 °C (máximo 1 minuto)
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C/50 % de humedad relativa. Se recomienda su conservación en bolsa de plástico hasta el uso.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %
Período de conservación	2 años

Dimensiones

Anchura	15 mm
Longitud	15 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Notas

Generalidades	Este material se puede procesar en las impresoras de rollo THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 únicamente
---------------	--

EML-HT (15X15)RL-T - Etiqueta de alta temperatura



0830653

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830653>

con un portarrollos externo.

EML-HT (15X15)RL-T - Etiqueta de alta temperatura



0830653

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830653>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-HT (15X15)RL-T - Etiqueta de alta temperatura



0830653

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830653>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es