

US-EMSP (75,6X54) - Marcador de aparatos



0828787
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828787>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de aparatos, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 54 mm, anchura del campo de texto: 75,6 mm

Sus ventajas

- La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
- Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD

Datos comerciales

Código de artículo	0828787
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4046356559683
Peso por unidad (incluido el embalaje)	15,08 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

US-EMSP (75,6X54) - Marcador de aparatos



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828787>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Rotulación

Número de índices individuales	2
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para esteras y tarjetas, tecnología LED UV

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	500 µm
Color	blanco (RAL 9010)
Material	PVC
	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %
Período de conservación	12 meses

Dimensiones

Anchura	84,9 mm
Altura	53,7 mm
Profundidad	0,5 mm
Diámetro de taladro	3,20 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	75,6 mm
Altura del campo de texto	54 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

US-EMSP (75,6X54) - Marcador de aparatos



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828787>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMSP (75,6X54) - Marcador de aparatos



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828787>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es