

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cabeza portafusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, anchura: 9,9 mm, altura: 45,4 mm, color: negro

Datos comerciales

Código de artículo	0920384
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4017918010218
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,209 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,209 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	PL

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
------------------	---------

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	10 A
Fusible	G/6,3 x 32
Margen de tensión Indicación luminosa	15 V ... 30 V

Datos de entrada

Margen de tensión Indicación luminosa	15 V ... 30 V
---------------------------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Corriente nominal	10 A
Tensión nominal	400 V (Si el fusible está defectuoso, el circuito eléctrico que no está libre de tensión.)

Dimensiones

Anchura	9,9 mm
Altura	45,4 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	CTI 600
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00714

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST 1-SILED 24 - Cabeza portafusible



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es