

PAB-SK 15 - Soporte para señalización



1013287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013287>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte para señalización, transparente, sin rotular, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm



Sus ventajas

- Fuerte pegado y sujeción óptima en las superficies usuales de los aparatos
- Soporte para señalización autoadhesivo para rotular aparatos y componentes
- Se equipan estos materiales de soporte, por ej. con UC-WMT ... y EMT ...

Datos comerciales

Código de artículo	1013287
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	BG241A
Clave de producto	BG241A
GTIN	4017918013691
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,384 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,312 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	SE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	15 mm
Altura	9 mm
Profundidad	3,6 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	15 mm
Altura del campo de texto	4 mm

Datos del material

Grosor de pegamento	500 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	transparente
Material	PVC
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Almacenamiento a temperatura controlada

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Test Bb
Duración	96 h
Temperatura de ensayo	80 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---