

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830456>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa de aviso, hoja, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha e impresión: en alemán, inglés: tensión voltaje, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 4



Datos comerciales

Código de artículo	0830456
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BG2511
Clave de producto	BG2511
GTIN	4046356717809
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,6 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830456>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de instalaciones
Campo de empleo	Señales de advertencia
	Marcado de advertencias según ISO 7010
Construcción	Triángulo

Rotulación

Número de índices individuales	4
Número de etiquetas individuales por línea	2
Impresión	Rayo con flecha e impresión: en alemán, inglés: tensión voltaje
Tecnología de marcado	Impresión láser Office

Dimensiones

Anchura	100 mm
Altura	118 mm
Longitud	100 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	50 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	amarillo/negro
Material	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830456>

Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada
--	-----------------

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Período de conservación	2 años

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830456>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es