

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014296>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 70 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

Sus ventajas

- Placas combi para pegar
- Adecuadas para uso interior y exterior
- El marcador cumple la norma internacional según ISO 7010
- Gran fuerza adhesiva
- Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
- Los marcadores pretroquelados se separan fácilmente

Datos comerciales

Código de artículo	1014296
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4046356786683
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,17 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,04 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de aparatos sin rotular
Campo de empleo	Letreros combi
Construcción	Rectángulo

Rotulación

Número de índices individuales	2
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para esteras y tarjetas, tecnología LED UV

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Grosor de lámina	60 µm
Grosor de pegamento	25 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	azul (RAL 5015)
Material	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 10 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	22 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % ... 55 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Dimensiones

Anchura	104 mm
Altura	70 mm
Profundidad	0,07 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	104 mm
Altura del campo de texto	70 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014296>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014296>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es