

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, separable



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830529>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, separable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4000, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Sus ventajas

- La etiqueta EML-RM es adecuada para una identificación temporal
- La etiqueta se pega bien y de forma fiable y se puede despegar de manera sencilla y sin dejar restos. No puede volver a utilizarse después de retirarse
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Los materiales de EML-RM ... están listados en UL
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-RM ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	0830529
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4046356720007
Peso por unidad (incluido el embalaje)	224,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	224,2 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Gerätemarker
Característica del producto	despegable

Rotulación

Número de índices individuales	4000
Número de etiquetas individuales por línea	5
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 15 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Dimensiones

Anchura	15 mm
Altura	6 mm
Profundidad	0,07 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	15 mm
Altura del campo de texto	6 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, separable

0830529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830529>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830529>



cULus Recognized

ID de homologación: MH48542

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, separable



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830529>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, separable



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es