

EMP-AL (60X30) - Marcado de aparatos



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830796>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm



Descripción del producto

Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.

Sus ventajas

- Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.
- Marcado de equipos en aluminio para encajar en soporte de rotulación
- Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
- Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa

Datos comerciales

Código de artículo	0830796
Unidad de embalaje	45 Unidades
Cantidad mínima de pedido	45 Unidades
Clave de venta	BG241B
Clave de producto	BG241B
GTIN	4046356780230
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,022 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,6 g
Número de tarifa arancelaria	76169990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Rotulación

Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Tecnología UV LED

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

Datos del material

Color	color aluminio
Material Elemento de base	Aluminio
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 120 °C (> +80 °C posibilidad de ligera modificación de la superficie del material)
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	5 °C ... 25 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Dimensiones

Anchura	59,7 mm
Altura	29,8 mm
Profundidad	0,8 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	60 mm
Altura del campo de texto	30 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

EMP-AL (60X30) - Mercado de aparatos



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830796>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMP-AL (60X30) - Mercado de aparatos



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es