

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Tenaza de crimpado



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202882>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 partes 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral

Sus ventajas

- El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
- El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- Visión óptima de la zona de crimpado

Datos comerciales

Código de artículo	1202882
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4063151267377
Peso por unidad (incluido el embalaje)	453,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	368,74 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Tenaza de crimpado



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202882>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------------	--------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado
Característica del producto	Matriz de crimpado autoajustable
	Visión óptima de la zona de crimpado
	Compacta, ligera y perfectamente equilibrada
	Abertura pequeña de la empuñadura
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Reducida fuerza de accionamiento
	Adecuado para punteras TWIN
	Empuñadura con almohadilla antideslizante
	Cierre a presión desbloqueable sin herramientas

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Gama de secciones AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	22 mm
Longitud	175 mm

Datos del material

Color	negro/verde
-------	-------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Tenaza de crimpado



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202882>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1202882

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202882>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es